

Garant

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	213052 32/5
GTIN	4062406566340
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₃	26 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	24,4 mm
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	58 mm
Instelhoek κ	20 graden
Inwendige koeling	ja
Totale lengte L _{totaal}	150 mm
Serie	Power Q
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R

Afkoppellengte L_1	70 mm
Schacht- \emptyset D_s h6	32 mm
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{max}$	62 mm
Rampinghoek α_{max}	0,82 graden
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees