

Garant

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	213054 25/4
GTIN	4062406566456
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	48 mm
Afkoppellengte L ₁	100 mm
Schacht-Ø D ₅ h6	25 mm
Ø D ₃	19 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1 mm
Instelhoek κ	20 graden
Serie	Power Q
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Inwendige koeling	ja

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	17,4 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,15 graden
Aantal snijkanten Z	4
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Totale lengte L_{totaal}	180 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees