

**Garant****GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met schroefdraad,  $\varnothing D$  / aantal snijkanten Z: 16/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213056 16/2
GTIN	4062406566555
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	8,4 mm
Opnamedraad M	M8
Helicoïdaal frezen $a_p$	1 mm

Snijkant- $\varnothing D_c$	16 mm
Serie	Power Q
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	30 mm
Rampinghoek $\alpha_{max}$	2,39 graden
Inwendige koeling	ja
$\varnothing D_2$	13 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	25 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees