

Garant

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/5mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213058 50/5
GTIN	4062406566746
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	5
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	98 mm
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Ramplinglengte L voor α _{max}	42,4 mm

Opnameboring-Ø	22 mm
Serie	Power Q
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	20 graden
Rampinghoek α_{\max}	0,47 graden
Snijkant-Ø D_c	50 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	94 mm
Ø D_3	44 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees