

**Garant**

**GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/8mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213058 50/8
GTIN	4062406566753
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>3</sub>	44 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Serie	Power Q
Inwendige koeling	ja
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	50 mm

Aantal snijkanten Z	8
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	42,4 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	1 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	98 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	94 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\text{max}}$	0,47 graden
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Instelhoek $\kappa$	20 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees