

Garant

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 52/8mm

**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 213058 52/8 |
| GTIN | 4062406566760 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|--|----------------|
| Aantal snijkanten Z | 8 |
| geschikte wisselplaat | ANGX10T308ZE.R |
| Totale lengte L _{totaal} | 50 mm |
| Snijkant-Ø D _c | 52 mm |
| Helicoïdaal frezen Ø D _{min} | 98 mm |

| | |
|---|------------------|
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 102 mm |
| Opnameboring- \varnothing | 22 mm |
| Rampinghoek α_{\max} | 0,45 graden |
| Inwendige koeling | ja |
| Helicoïdaal frezen a_p | 1 mm |
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 44,4 mm |
| Instelhoek κ | 20 graden |
| $\varnothing D_3$ | 46 mm |
| Serie | Power Q |
| Fz Helix | 0,8 |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Freestoepping | Plungen |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Kopieerfrees |