

Garant

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 63/7mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213058 63/7
GTIN	4062406566777
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ramplinglengte L voor α_{\max}	55,4 mm
Inwendige koeling	ja
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Serie	Power Q
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	120 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Instelhoek κ	20 graden
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Opnameboring- \varnothing	22 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,36 graden
Aantal snijkanten Z	7
$\varnothing D_3$	57 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	63 mm
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees