

**Accu-slagschroefmachine, Type: GDX18V210C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Accu-slagschroefmachine.

- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**

Krachtige slagschroefmachine met 2 bedrijfstypes voor metaal en hout en **bluetooth-connectivity**.

- **Speciale gereedschapsopname combineert 1/2 inch-vierkant en 1/4 inch-zeskant.**
- **3-traps PowerControl – voor verschillende draaimomenten bij verschillende toepassingen.**
- **Andere parameters en bedrijfstypes via de Toolbox-app individueel instelbaar.**

**Levering:**

Inclusief 2 x Li-ion-accu's, lader, L-BOXX.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073867.

**Technische beschrijving**

Aantal slagen	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
---------------	----------------------------

Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Accucapaciteit	4 Ah
Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Typisch gebruik	Strong
Gewicht	1,2 kg
Accuspanning	18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximaal draaimoment hard	210 Nm
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Binnenzeskant, buitenvierkant
Maximale vibratie volgens EN	9,8 m/s <sup>2</sup>
Fabrikantnummer	GDX18V210C
Accutype	Lithium-ion
Draaimomentstanden	3
maximaal losbreekmoment	370 Nm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Producttype	Slagschroefmachine