



## Slijpschijf (CER) Purple Grain Double, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 36



### Bestelgegevens

Bestelnummer	566358 36
GTIN	4027497072354
Artikelklasse	53L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Slijpschijf met zelfscherpemde **keramische slijpkorrel (CER)** en geïntegreerde glasvezelversterkte steunschijf. **Agressief slijpgedrag** van een fiberschijf in combinatie met de **rustige loop** en het standtijdvoordeel van een lamellenslijpschijf.

2-laags schuurlijnen voor een zeer grote afnamecapaciteit en dubbele standtijd.

#### Toepassing:

Toepassing op oppervlakken en langs randen.

### Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Korrelgrootte	36
Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm

Drager	Glasweefsel steunschijf
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
aanbevolen aanzethoek	5-15 graden
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Schuurschijf

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		