


Hoekfrees 90° MEV, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Artikelklasse	250

Omschrijving
Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfrezen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	50 mm
Raminghoek α_{max}	0,26 graden
Aantal snijkanten Z	5
geschikte wisselplaat	TOMT060508
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	95 mm
Wisselplaatschroef	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	98 mm
Raminglengte L voor α_{max}	44,25 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Ø D ₃	45 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229723 1
--------------------	----------