

**Accu-slagschroefmachine zonder accu, Type: GDV18V210C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074051 GDV18V210C
GTIN	4059952587721
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Accu-slagschroefmachine.

- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**

Krachtige slagschroefmachine met 2 bedrijfstypes voor metaal en hout. Met **bluetooth-connectivity**.

- **Speciale gereedschapsopname combineert 1/2 inch-vierkant en 1/4 inch-zeskant.**
- **3-traps PowerControl – voor verschillende draaimomenten bij verschillende toepassingen.**
- **Andere parameters en bedrijfstypes via de Toolbox-app individueel instelbaar.**

Levering:

Uitvoering zonder accu en zonder lader, inclusief L-BOXX.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073867.

Technische beschrijving

Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
-----------------------------	----------

Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Aantal slagen	0 - 4100 min ⁻¹
Typisch gebruik	Strong
Accuspanning	18 V
Maximaal draaimoment hard	210 Nm
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Fabrikantnummer	GDX18V210C
Gewicht	1,2 kg
Maximale vibratie volgens EN	9,8 m/s ²
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Binnenzeskant, buitenvierkant
Accutype	Lithium-ion
Accucapaciteit	4 Ah
Draaimomentstanden	3
maximaal losbreekmoment	370 Nm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Producttype	Slagschroefmachine