


Garant**VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen $\varnothing d = 25$ mm, Schroefdraad M \times L: M12X196****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301366 M12X196
GTIN	4062406786021
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet[®]-verlengstukken.

Technische beschrijving

Boring- $\varnothing D_1$	12,5 mm
Schacht- $\varnothing d$	25 mm
Schroefdraad M	M12
Buiten- $\varnothing D$	23 mm
Nuttige lengte L_1	140 mm
Totale lengte L_{totaal}	196 mm
Opname	$\varnothing d = 25$ mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

