

Garant**VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen $\varnothing d = 20$ mm, Schroefdraad M \times L:
M10X120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301364 M10X120
GTIN	4062406785697
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet[®]-verlengstukken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Nuttige lengte L_1	60 mm
Schacht- $\varnothing d$	20 mm
Schroefdraad M	M10
Buiten- $\varnothing D$	17,8 mm
Boring- $\varnothing D_1$	10,5 mm
Opname	$\varnothing d = 20$ mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

