

**Garant****VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen  $\varnothing d = 25$  mm, Schroefdraad M  $\times$  L: M12X125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301386 M12X125
GTIN	4062406786151
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

**Toepassing:**

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet<sup>®</sup>-verlengstukken.

**Technische beschrijving**

Schacht- $\varnothing d$	25 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	125 mm
Buiten- $\varnothing D$	20,8 mm
Nuttige lengte $L_1$	60 mm
Boring- $\varnothing D_1$	12,5 mm
Schroefdraad M	M12
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

