

Garant**VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen $\varnothing d = 25$ mm, Schroefdraad M \times L:
M12X145****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301386 M12X145
GTIN	4062406786168
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet[®]-verlengstukken.

Technische beschrijving

Boring- $\varnothing D_1$	12,5 mm
Schroefdraad M	M12
Buiten- $\varnothing D$	20,8 mm
Totale lengte L_{totaal}	145 mm
Schacht- $\varnothing d$	25 mm
Nuttige lengte L_1	80 mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

