


**HOLEX Pro INOX M VHM-frees HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	202991 6
GTIN	4062406568986
Artikelklasse	12Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Uitstekende standtijden in zijn klasse bij de bewerking van **corrosiebestendige staalsoorten** dankzij **innovatieve coating en geometrie**. Speciaal voor **roestvrije staalsoorten waar hoog rendement is vereist**, bijvoorbeeld duplex. **Optimale verspaningscapaciteit** door **hoge snijsnelheden**.

Technische beschrijving

Voeding f_z voor kanten in RVS > 900 N/mm ²	0,03 mm
Spiraelhoek	38 graden
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijlengte L_c	10 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Totale lengte L	54 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Aantal tanden Z	4
Schacht-Ø D_s	6 mm
Snijkant-Ø D_c	6 mm

Voeding f_z voor spiebaanfreesen in RVS > 900 N/mm ²	0,025 mm
Serie	Pro Inox
Coating	TiSiN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	P
TOOLOX 33	beperkt geschikt	115 m/min	H
TOOLOX 44	beperkt geschikt	80 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	85 m/min	M
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		

droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt