


HOLEX Pro INOX M VHM-frees HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 6mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202996 6
GTIN	4062406569150
Artikelklasse	12Y

Omschrijving
Uitvoering:

Uitstekende standtijden in zijn klasse bij de bewerking van **corrosiebestendige staalsoorten** dankzij **innovatieve coating en geometrie**. Speciaal voor **roestvrije staalsoorten waar hoog rendement is vereist**, bijvoorbeeld duplex. **Optimale verspaningscapaciteit** door **hoge snijsnelheden**.

Technische beschrijving

Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Totale lengte L	65 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	24 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm ²	0,02 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Snijkant-Ø D _c	6 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijlengte L _c	18 mm
Vrijloop-Ø D ₁	5,8 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Voeding f _z voor kanten in RVS > 900 N/mm ²	0,025 mm

Spiraalhoek	38 graden
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Aantal tanden Z	4
Serie	Pro Inox
Coating	TiSiN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Hoekfreen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	P
TOOLOX 33	beperkt geschikt	115 m/min	H
TOOLOX 44	beperkt geschikt	80 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	85 m/min	M
Uni	beperkt geschikt		

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt