



## Magneetmeetstatief fijninstelling 2-voudig, Type: 240



### Bestelgegevens

Bestelnummer	441174 240
GTIN	7290003243143
Artikelklasse	46G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Universele meetklokopname voor opspanschachten  $\varnothing 8$  mm,  $\varnothing 6$  mm,  $\varnothing 3/8$  inch en meetgereedschappen met prismahouder. **Zeer nauwkeurige afstelbaarheid door dubbele fijninstelling** aan meetklokopname en magneetvoet.

### Technische beschrijving

Lengte statiefarm L <sub>1</sub>	110 mm
Aansluitdraad onder	M8
Lengte statiefarm L <sub>2</sub>	101 mm
Uitsteeklengte	282 mm
Magneetvoet lengte	60 mm

Magneetvoet breedte	50 mm
Hechtkracht	800 N
Magneetvoet hoogte	55 mm
Producttype	Meetstatief

---

## Accessoires

Reservedraaiknop voor 3D-statiefarm Type 240	442112 240
--	------------