


HOLEX Pro UNI VHM-schachtfrees HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	203068 5
GTIN	4062406569105
Artikelklasse	12Y

Omschrijving
Uitvoering:

voor het **ruwen en nafrezen** tot 1,5xD in massief materiaal **bij zeer hoge voedingswaarden** en extreem geluidsarm frezend.

Voor snijkraftvermindering en betere oppervlaktekwaliteit door **45°-spiraal**.

Technische beschrijving

Hoekfasehoek	45 graden
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	19 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm ²	0,025 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,04 mm
Spiraelhoek	42 graden
Voeding f _z voor kanten in RVS > 900 N/mm ²	0,03 mm
Totale lengte L	57 mm
Snijlengte L _c	13 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Snijkant-Ø D _c	5 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,03 mm
Vrijloop-Ø D ₁	4,8 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Tolerantie nominale \varnothing	e8
Schacht- \varnothing D _s	6 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Aantal tanden Z	4
Serie	Pro Uni
Coating	TiSiN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	MTC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	35 m/min	S
GG(G)	geschikt	240 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		