

## Spiebaankaliber, Type: C



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484409 C
GTIN	2050002070967
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7164. Gehard staal.

Spiebaankaliber met tussenmaat en ISO-passing bijv. nr. 484409 gr. **15,8 M6**.

**Toepassing:**

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

**Opmerking:**

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3,001 – 5,999

Type B = 6,001 – 8,999

Type C = 9,001 – 12,999

Type D = 13,001 – 16,999

Type E = 17,001 – 20,999

Type F = 21,001 – 25,999

### Technische beschrijving

Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
Nominale maat	9 - 12,999 mm
Tolerantieveld	M

Tolerantieveld	F
Tolerantieveld	C
Tolerantieveld	R
Tolerantieveld	ZB
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	V
Tolerantieveld	P
Tolerantieveld	ZC
Tolerantieveld	CD
Tolerantieveld	N
Tolerantieveld	K
Tolerantieveld	A
Tolerantieveld	FG
Tolerantieveld	H
Tolerantieveld	ZA
Tolerantieveld	Z
Tolerantieveld	J
Tolerantieveld	U
Tolerantieveld	JS
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	S
Tolerantieveld	E
Tolerantieveld	EF
Tolerantieveld	G
Tolerantieveld	T
Tolerantieveld	B
Kwaliteit	9
Kwaliteit	8

Kwaliteit	13
Kwaliteit	7
Kwaliteit	10
Kwaliteit	12
Kwaliteit	11
Kalibratie	L6
Producttype	Spiebaankaliber

### Dienstverlening

KalibratiePenkaliber Maximale Ø 20 mm	028300 20
---------------------------------------	-----------