

**KERN****Platformweegschaal, type IOC met ijkgoedkeuring, Maximaal weegbereik: 60Lkg****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 479608 60L    |
| GTIN          | 4045761207226 |
| Artikelklasse | 47D           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.**
- **Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).**
- **Afreesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.**
- **Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.**
- **Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.**
- **Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.**
- **Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justergewicht op aanvraag).**

Platformweegschaal **met ijkgoedkeuring** (optionele ijking te bestellen onder nr. 479609.)

Een groot aantal (optionele) gegevensinterfaces maakt een gemakkelijke overdracht van de weeggegevens mogelijk. Optionele receptuur leverbaar: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief netadapter, tafelhoek inclusief wandhouder, beschermhoes.

**Accessoires:**

IJking nr. 479609 maat 300

**Opmerking:**

Voor een correcte ijking is de opstelplaats van de weegschaal nodig. A.u.b. ijking nr. 479609 meebestellen en opstelplaats aangeven.

## Technische beschrijving

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Stuksgewicht minimaal        | 20 g               |
| IP-klasse                    | IP 65              |
| Aflezingsbovenste weegbereik | 20 g               |
| Afmetingen weegplateau       | 500×400 mm         |
| Energievoorziening           | Batterijvoeding    |
| Nettogewicht                 | 9 kg               |
| Maximaal weegbereik          | 0 - 60 kg          |
| Aflezings                    | 10 g               |
| Insteltijd                   | 2 s                |
| Kalibratie                   | Prijs op aanvraag  |
| Fabrikantnummer              | Type IOC           |
| Reproduceerbaarheid          | 20 g               |
| Aansluiting                  | RS232C-aansluiting |
| Producttype                  | Platformweegschaal |

## Dienstverlening

|   |            |
|---|------------|
| KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 100 kg   | 027700 100 |
| DAkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 180 | 027710 180 |