

KERN**Platformweegschaal, type EOC, Maximaal weegbereik: 300Lkg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479606 300L
GTIN	4045761192294
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.**
- **Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).**
- **Afreesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.**
- **Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.**
- **Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.**
- **Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.**
- **Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justergewicht op aanvraag).**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netadapter, tafelhoet inclusief wandhouder, beschermhoes.

Technische beschrijving

Aflezing bovenste weegbereik	100 g
Stuksgewicht minimaal	100 g
Maximaal weegbereik	0 - 300 kg
Aflezing	50 g
Nettogewicht	18,4 kg
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Fabrikantnummer	Type EOC
Energievoorziening	Batterijvoeding
Insteltijd	2 s
Reproduceerbaarheid	100 g
Afmetingen weegplateau	600×500 mm
IP-klasse	IP 65
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Platformweegschaal