

**Garant****Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215176 20/3
GTIN	4062406569976
Artikelklasse	210

## Omschrijving

### Uitvoering:

Het hoekfreessysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

### Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø $D_c$	20 mm
Afkoppellengte $L_1$	40 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	20 mm
geschikte wisselplaat	XNEX 040308
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	90 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	2 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden

Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219878 1
--	----------