

Garant**Hoekfrees 90°, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215177 25/4
GTIN	4062406570040
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Het hoekfreessysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	2 mm
Aantal snijkanten Z	4
geschikte wisselplaat	XNEX 040308
Wisselplaatschroevenset	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	170 mm
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden

Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219878 1
--	----------