

**Garant****Hoekfrees 90°, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215177 20/3
GTIN	4062406570033
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het hoekfreessysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplaatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

**Opmerking:**

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	XNEX 040308
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L <sub> totaal</sub>	150 mm
Schacht-Ø D <sub> s</sub> h6	20 mm
Maximale snijdiepte a <sub> p max</sub>	2 mm
Snijkant-Ø D <sub> c</sub>	20 mm
Wisselplaatschroevenset	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L <sub> 1</sub>	40 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden

Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219878 1
--	----------