

Garant**Hoekfrees 90°, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215178 25/4
GTIN	4062406570101
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Het hoekfreessysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Oponamedraad M	M12
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Totale lengte L _{totaal}	35 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Wisselplaatschroevenset	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte a _{p max}	2 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
geschikte wisselplaat	XNEX 040308
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	met schroefdraad

Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219878 1
--	----------