

Garant**VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	122681 11
GTIN	4062406792237
Artikelklasse	11E

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal voor de verspaning van **titanium- en nikkelbasislegeringen**. Met slijtvaste, ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor **hoge standtijden** en een **optimale boringskwaliteit** en **zeer geringe braamvorming**.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	12 mm
Aantal snijkanten Z	2
Norm	DIN 6537
Spaangroeflengte L_c	71 mm
Tolerantie nominale Ø	m7
Totale lengte L	118 mm
aanbevolen maximale boordiepte L_2	54,5 mm
Nominale Ø D_c	11 mm
Voeding f in titanium > 850 N/mm ²	0,14 mm/omw,
Coating	TiAlSiN
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	6xD

Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie	HPC
Semi-standaard	ja
Gekleurde ring	roze
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt		
Inconel	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		