


Garant**Centrische machineklem, automatisering, Bekbreedte A: 80Amm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360134 80A
GTIN	4062406572600
Artikelklasse	30N

Omschrijving**Uitvoering:**

Centrische machineklem voor flexibel gebruik.

- **Absolute bedrijfszekerheid door inkapseling.**
- **Hoge herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm.**
- **Variabele centruminstelling $\pm 0,02$ mm.**
- **Geharde functievlakken.**
- **Robuust, van gereedschapsstaal, oppervlaktebescherming d.m.v. korte nitrering.**

Voordeel:

- **Flexibel lichtgewicht.**

Multifunctioneel.

Toepassing:

Ideaal voor de 5-zijdige bewerking, ideaal bij het spannen van onbewerkte delen.

T.b.v.:

Automatiseringsconsole nr. 360164.

Levering:

Inclusief dop nr. 642700 gr. E12.

Inclusief 4 spanpennen gr. 90.

Accessoires:

Spanbektypes nr. 360135 – 360151.

Technische beschrijving

Lengte	120 mm
Bekbreedte A	80 mm
Draaimoment	40 Nm
Breedte	120 mm
Slag	22 mm
Spankracht tot maximaal	17 kN
Gewicht	3,5 kg
Hoogte	50 mm
Geschikt voor kleurcode	ZC 80
Producttype	Machineklem