


Garant**Centrische machineklem, automatisering, Bekbreedte A: 120Amm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360134 120A
GTIN	4062406572914
Artikelklasse	30N

Omschrijving**Uitvoering:**

Centrische machineklem voor flexibel gebruik.

- **Absolute bedrijfszekerheid door inkapseling.**
- **Hoge herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm.**
- **Variabele centruminstelling $\pm 0,02$ mm.**
- **Geharde functievlakken.**
- **Robuust, van gereedschapstaal, oppervlaktebescherming d.m.v. korte nitrering.**

Voordeel:

- **Flexibel lichtgewicht.**

Multifunctioneel.

Toepassing:

Ideaal voor de 5-zijdige bewerking, ideaal bij het spannen van onbewerkte delen.

T.b.v.:

Automatiseringsconsole nr. 360164.

Levering:

Inclusief dop nr. 642700 gr. E12.

Inclusief 4 spanpennen gr. 90.

Accessoires:

Spanbektypes nr. 360135 – 360151.

Technische beschrijving

Draaimoment	60 Nm
Lengte	130 mm
Breedte	120 mm
Bekbreedte A	120 mm
Slag	25 mm
Spankracht tot maximaal	25,5 kN
Hoogte	50 mm
Gewicht	5,3 kg
Geschikt voor kleurcode	ZC120
Producttype	Machineklem