

Garant**Centrische machineklem, pneumatisch, Type: 100/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360180 100/4
GTIN	4062406572952
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Instelbare slag + 5 mm per zijde.**
- **Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.**
- **Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.**

Met bodemplaaf, voor hoger steunmoment en maximale stabiliteit.

Toepassing:

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het **geautomatiseerde bedrijf** via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

Accessoires:

Bekkenprogramma nr. 360135 – 360151 gr. 80.

Technische beschrijving

Bekbreedte A	80 mm
Gewicht	14,8 kg
L	100 mm
B	100 mm

Persluchtcapaciteit maximaal	9 bar
Spanslag	6 mm
Spankracht tot maximaal	10 kN
Hoogte H	95 mm
Geschikt voor kleurcode	PCV 100
Kruissteekmaat	200 mm
Producttype	Machineklem