

Garant**Centrische machineklem, pneumatisch, Type: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360180 100
GTIN	4062406572945
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- Instelbare slag + 5 mm per zijde.
- Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.
- Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.

Toepassing:

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het **geautomatiseerde bedrijf** via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

Accessoires:

Bekkenprogramma nr. 360135 – 360151 gr. 80.

Technische beschrijving

Persluchtcapaciteit maximaal	9 bar
Hoogte H	95 mm
L	100 mm
Bekbreedte A	80 mm

Gewicht	4,8 kg
Spanslag	6 mm
Spankracht tot maximaal	10 kN
B	100 mm
Geschikt voor kleurcode	PCV 100
Producttype	Machineklem