

Garant

Centrische machineklem pneumatisch, IOT, Type: 100/4



Bestelgegevens

Bestelnummer	360181 100/4
GTIN	4062406572976
Artikelklasse	310

Omschrijving

Uitvoering:

- **Instelbare slag + 5 mm per zijde.**
- **Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.**
- **Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.**

Met bodemplaat, voor hoger steunmoment en maximale stabiliteit.

Voordeel:

- **Incl. drukreservoir met dubbel werkende blokkeerleppe.**
- **Voortdurende bewaking van de span- en losdruk, en van de batterijtoestand via WLAN.**
- **Geen draaidoorvoer nodig.**
- **Spannen en ontspannen door persluchttoevoer via robot.**
- **Aansluitblok nr. 360191 voor horizontale of verticale persluchtoverdracht beschikbaar.**

Toepassing:

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het **geautomatiseerde bedrijf** via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

Accessoires:

Aansluitblok nr. 360191.

Bekkenprogramma nr. 360135 – 360151 gr. 80.

Technische beschrijving

Hoogte H	95 mm
Spankracht tot maximaal	10 kN
Persluchtcapaciteit maximaal	9 bar
B	100 mm
L	100 mm
Gewicht	21,6 kg
Geschikt voor kleurcode	PCV 100
H ₁	191 mm
Bekbreedte A	80 mm
Spanslag	6 mm
Kruissteekmaat	200 mm
Producttype	Machineklem