

Garant**Centrische machineklem pneumatisch, IOT, Type: 160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360181 160
GTIN	4062406572983
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- Instelbare slag + 5 mm per zijde.
- Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.
- Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.

Voordeel:

- Incl. drukreservoir met dubbel werkende blokkeerleppe.
- Voortdurende bewaking van de span- en losdruk, en van de batterijtoestand via WLAN.
- Geen draaidoorvoer nodig.
- Spannen en ontspannen door persluchttoevoer via robot.
- Aansluitblok nr. 360191 voor horizontale of verticale persluchtoverdracht beschikbaar.

Toepassing:

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het **geautomatiseerde bedrijf** via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

Accessoires:

Aansluitblok nr. 360191.

Bekkenprogramma nr. 360183 – 360187.

Technische beschrijving

L	160 mm
Gewicht	19 kg
Bekbreedte A	104 mm
H ₁	175 mm
Persluchtcapaciteit maximaal	9 bar
Geschikt voor kleurcode	PCV 160
Spankracht tot maximaal	22,5 kN
B	160 mm
Spanslag	8,5 mm
Hoogte H	99,2 mm
Producttype	Machineklem