

Garant**Meelopende draibankcenter voor wisselinzetstuk, Type: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320617 40
GTIN	4062406573140
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geveerde uitvoering voor axiale lengtecompensatie tijdens de bewerking.
- Compleet gehard en geslepen. Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Cilindrische schacht voor het spannen in boorstanghouders, spantanghouders of hydrodehnspanhouders; voor opname in de tweede revolver.

Voor de bewerking van zware werkstukken.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625. Verwisselbare inzetstukken nr. 320629.

Opmerking:

Wisselen van de inzetstukken aan de sleutelvlakken door tegengesteld draaien.

Technische beschrijving

Ø d	40 mm
Totale lengte L	165 mm
Schacht-Ø D ₁	18 mm
Behuizings-Ø D	74 mm
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Rondloopfout	0,01 mm
Geschikt voor kleurcode	K18
Veerweg	4 mm
Nuttige lengte L ₁	95 mm
Voor werkstukgewicht	550 kg
Opname	Schacht-Ø 40 mm
Producttype	Centreerpunt