

Garant**Meelopende draaibankcenter voor wisselinzetstuk, Type: 50/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320617 50/3
GTIN	4062406573157
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geveerde uitvoering voor axiale lengtecompensatie tijdens de bewerking.
- Compleet gehard en geslepen. Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Verwisselbare inzetstukken nr. 320629.

Speciale uitvoering met 3-kant schacht voor het spannen direct in de krachtspanhouder van de tegenspindel.

Voor de bewerking van zware werkstukken.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625.

Opmerking:

Wisselen van de inzetstukken aan de sleutelvlakken door tegengesteld draaien.

Technische beschrijving

Rondloopfout	0,01 mm
Schacht-Ø D ₁	18 mm
Totale lengte L	165 mm
Voor werkstukgewicht	700 kg
Behuizings-Ø D	74 mm
Veerweg	4 mm
Ø d	50 mm
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Nuttige lengte L ₁	95 mm
Geschikt voor kleurcode	K18
Opname	3-kant schacht
Producttype	Centreerpunt