

Garant**VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 2/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	207485 2/6
GTIN	4045197354402
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciale geometrie voor de bewerking van **titanium en titaniumlegeringen**. 4 kopse snijkanten tot aan centrum. Daarom als **echte 4-snijder** in alle snijdieptes te gebruiken. Tolerantie: radiuscontour = **±0,005 mm**.

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR! Aanbevolen opvolger is nr. 207487.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	4
Voeding f_z voor kopieerfrezen in titanium > 850 N/mm ²	0,01 mm
Voeding f_z voor kanten in titanium > 850 N/mm ²	0,008 mm
Snijkant-Ø D_c	2 mm
Schacht-Ø D_s	6 mm
Totale lengte L	80 mm
Snijlengte L_c	4 mm
Correctiefactor voor v_c	1,25
Spiraelhoek	45 graden
Radius R	1 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM

Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale \emptyset	f8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreen
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	roze
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
Inconel	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------