

Garant
VHM-frees HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 10 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	203028 10
GTIN	4045197527660
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale slijping met torusachtige snijhoekafronding en **speciale coating**.

Tolerantie nominale Ø: f8

Aantal tanden Z: 4

Spiraalhoek: 35 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 4

Snijlengte L_c : 22 mm

Totale lengte L: 72 mm

Schacht-Ø D_s : 10 mm

Hoekafronding r_v : 0,2 mm

Voeding f_z voor kanten in Inconel®: 0,065 mm

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	4
Snijkant-Ø D_c	10 mm
Voeding f_z voor kanten in Inconel®	0,065 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Totale lengte L	72 mm
Snijlengte L_c	22 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 6535 HB met h6

Tolerantie nominale \emptyset	f8
Spiraalhoek	35 graden
Hoekafronding r_v	0,2 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	TPC
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	roze
Producttype	Schachtfrees

Dienstverlening

Schachtvrijloop Type FRST	209900 FRST
---------------------------	-------------