

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, ongecoat, Ø f9 D1/R: 10/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	220307 10/1,5
GTIN	4034221141217
Artikelklasse	26Y

Omschrijving**Opmerking:**

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L	20 mm
Voeding f_z voor kanten in aluminium kortspanend	0,03 mm
Hoekradius	1,5 mm
Snijkop-Ø D	10 mm
DUO-LOCK interface	DL10 mm
Afkoppellengte L_1	15 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	20 Nm
Ø D_2	9,6 mm
Sleutelwijdte SW	8 mm
Tolerantie nominale Ø	f8
Aantal snijkanten Z	4
Coating	ongecoat

Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Spiraelhoek	37 graden
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 0,5×D
Verspaningsstrategie	HPC
Inwendige koeling	nee
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		