

Garant**CCGT 030101, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Artikelklasse	211

Omschrijving

CCGT 030101 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	AF
Hoekradius	0,1 mm
Coating	Diamant
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	N
Soort	HU7315-1

Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCGT 030101
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien