

**Garant****DCGT 04T002, Soort: HU7315-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DCGT 04T002 HU7315-1 Soort: HU7315-1  
Spaanbreker: AF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 300 m/min

## Technische beschrijving

Coating	Diamant
Soort	HU7315-1
Spaanbreker	AF
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	DCGT 04T002

Hoofdtoepassing	N
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien