

Garant**VCGT 050102, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Artikelklasse	211

Omschrijving

VCGT 050102 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Soort	HU7315-1
Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaanbreker	AF

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 300 m/min
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Coating	Diamant
ISO-code wisselplaat	VCGT 050102
Hoofdtoepassing	N
Producttype	Wisselplaat voor het draaien