

Garant**VCGW 050101, Snijkantuitvoering: N****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268099 N
GTIN	4062406576004
Artikelklasse	21L

Omschrijving

Uitvoering:
PKD-uitvoering.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	PKD
Voeding f	0,03 - 0,035 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VCGW 050101
Hoekradius	0,1 mm
Hoofdtoepassing	N
Soort	PKD
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 800 m/min
Snijkantuitvoering	N

Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijdiepte a_p	0,05 - 1 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien