

# mato

## Elektro-hydraulisch smeeraapparaat, Type: 18/20-1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	084005 18/20-1
GTIN	4016553423315
Artikelklasse	08H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

In de mobiele MATO eHybrid-Greaser 230 V wordt een specifiek ontwikkelde hogedrukzuigerpomp, met een transportdruk van maximaal 400 bar, hydraulisch aangedreven door een elektro-tandwielpompe met olie. Door de 230 V hydraulische tandwielpompe in te schakelen, wordt hydraulische olie naar de hogedrukzuigerpomp getransporteerd, zodat bij het openen van de trekker het hogedruk smeerpistool begint met de transport van vet. Het loslaten van de trekker zorgt ervoor dat het vettransport resp. smeerproces wordt beëindigd.

#### Kenmerk:

- **Hydraulische hogedrukzuigerpomp**
- **Elektro-tandwielpompe met drukontlasting, hydraulisch oliereservoir incl. oliepeilweergave en vuldeksel (incl. ontluchting)**
- **stofkap met poedercoating**
- **speciale vetvolgzuiger voor optimaal legen van emmer**
- **3,5 m verstevigde rubber hogedruk slang DN6 met inlegdeel van stalen vlechtwerk, barstdruk 1.650 bar (met 6,5 m en 10 m verstevigde rubber hogedruk slang op aanvraag leverbaar)**
- **5 m aansluitkabel met geaarde stekker**
- **Hogedruk smeerpistool met Z-scharnier en buis**
- **stabiele trolley met poedercoating, met in hoogte verstelbare pompmechanisme houder, rolgelagerde massief rubberen wielen en zwenkwiel met vergrendeling.**

**Levering:**

Bij aflevering is de hydraulische eenheid reeds bedrijfsklaar gemonteerd en met hydraulische olie gevuld.

geschikt voor inhoud reservoir: 18 - 20 kg

Binnen-Ø reservoir: 265 - 285 mm

maximale capaciteit: 320 g/min

maximale smeerdruk: 400 bar

Motorvermogen: 750 kW

Spanning: 230 V

**Technische beschrijving**

Frequentie	50 Hz
Energievoorziening	Netvoeding
maximale capaciteit	320 g/min
Kabellengte	5 m
Binnen-Ø reservoir	265 - 285 mm
Barstdruk slang	1650 bar
geschikt voor inhoud reservoir	18 - 20 kg
Spanning	230 V
Motorvermogen	750 kW
maximale smeerdruk	400 bar
Nominaal vermogen	750 W
Producttype	Smeerapparaat