



Houder voor diamant-gladwalspunten Kop zwenkbaar, Schachtgrootte: 10-16



Bestelgegevens

Bestelnummer	291405 10-16
GTIN	4030741903151
Artikelklasse	29M

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenkbare gereedschapskop (verstelbereik $\pm 90^\circ$).

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit $R_z < 1 \mu\text{m}$ mogelijk.

Toepassing:

Voor de bewerking van materialen tot 65 HRC. Ideaal voor de oppervlaktebewerking van complexe, continue contouren.

Voor het gladmaken van **niet-onderbroken contouren** (convex, concaaf, cilindrisch, conisch) en vlakke oppervlakken. Ook geschikt voor toepassingen tot aan de kraag.

Nauwkeurigheid:

Oppervlaktekwaliteit $R_z < 1 \mu\text{m}$ mogelijk.

Levering:

Schachtgrootte 10 inclusief schachtadapter 12 mm \times 12 mm en 16 mm \times 16 mm.

Let op:

Diamant-gladwalspunten moeten apart worden besteld!

Opmerking:

Gedetailleerde toepassingsadviezen vindt u in de bijgevoegde handleiding.

Technische beschrijving

Schachtgrootte	10 - 16 mm
Producttype	Gladwalsgereedschap