

Garant
VHM-torusfrees, ongecoat, Ø e8 DC / R1: 3/0,3mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	206040 3/0,3
GTIN	4045197122728
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Met **dubbel achtergeslepen vrijloophoek, kopse snijkantradiussen.Hoge stabiliteit** door **versterkte kern.**

Tolerantie: $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Voeding f_z voor kanten in aluminium kortspanend	0,01 mm
Vrijloop-Ø D_1	2,7 mm
Snijkantradius R_1	0,3 mm
Aantal tanden Z	2
Snijkant-Ø D_c	3 mm
Voeding f_z voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend	0,011 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	14 mm
Schacht-Ø D_s	3 mm
Snijlengte L_c	4 mm
Totale lengte L	50 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Spiraelhoek	30 graden
Coating	ongecoat

Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreesen
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	geel
Producttype	Torusfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	180 m/min	N
PE-HD	geschikt	130 m/min	N
PA 66	geschikt	150 m/min	N
PEEK	geschikt	130 m/min	N
PF 31	geschikt	110 m/min	N
Cu	geschikt	80 m/min	N
CuZn	geschikt	100 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

