

Garant
VHM-hoekfrees vorm C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	208037 20
GTIN	4045197269966
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

 Hoektolerantie $\pm 8'$.

Opmerking:

Voor het frezen van geleidingen in de gereedschapsmakerij en machinebouw.

 Tot aan volle verspaning f_z met 50% reduceren.

Inwendige koeling: nee

Aantal tanden Z: 8

Aantal tanden Z: 8

 Vrijloop-Ø D_1 : 7,8 mm

Totale lengte L: 63 mm

 Schacht-Ø D_s : 12 mm

 Snijlengte L_c : 8 mm

 Voeding f_z in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,042 mm

Technische beschrijving

Vrijloop-Ø D_1	7,8 mm
Aantal tanden Z	8
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Voeding f_z in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Totale lengte L	63 mm

Snijlengte L _c	8 mm
Vorm	C
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerantie nominale Ø	js16
Aanzetrichting	horizontaal
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Hoekfasehoek	60 graden
Gekleurde ring	groen
Producttype	Schachtfrees