

**Garant**

**Kopier- en vlakfrees geïndexeerd, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
66/6mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kopier- en vlakfreesen van de nieuwste generatie. Geïndexeerde ronde wisselplaten zorgen voor stabiele omstandigheden en beveiligen de plaat tegen onbedoeld verdraaien tijdens het gebruik. De geoptimaliseerde vormsluiting tussen wisselplaat en plaatpassing waarborgt een zeer hoge proceszekerheid.

**Opmerking:**

**$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Rampinghoek $\alpha_{max}$	0,94 graden
Helicoïdaal frezen $a_p$	4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	130 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	50 mm

Instelhoek $\kappa$	15 - 30 graden
$\varnothing D_3$	54 mm
Wisselplaatschroevenset	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	6
Snijkant- $\varnothing D_c$	66 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{max}$	50,94 mm
Opnameboring- $\varnothing$	27 mm
geschikte wisselplaat	RPK.1204M0T
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{min}$	120 mm
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Frees geschikt voor plaatvorm	rond
Freestoepassing	Circulair frezen
Freestoepassing	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 3	219878 3
-----------------------------------------	----------