

Garant**Elektronische moment-/ draaihoeksleutel, Maximaal draaimoment: 340Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	655013 340
GTIN	4062406578138
Artikelklasse	61D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Display:** groot, contrastrijk oplichtend, 2,8 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek en dubbele schaalverdeling. Met batterij- en geheugenweergave. Draaimoment- en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar.
- **Weergave:** Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).
- **Modi:** draaimoment weergevend; draaimoment ontkoppelend; draaihoek ontkoppelend; draaimoment ontkoppelend met draaihoekbewaking; draaihoek ontkoppelend met draaimomentbewaking. Er kunnen maximaal 100 afzonderlijke schroefsituaties worden geprogrammeerd. Terugkerende schroefsituaties kunnen in een procedureschema (max. 10 procedureschema's met max. 10 schroefsituaties) worden samengevat. Schroefsituaties en procedureschema's kunnen direct op de sleutel worden geprogrammeerd.
- **Geheugenruimte:** 1000 meetwaarden met tijdstempel (incl. datum en tijd).
- **Gegevensuitgang:** Mogelijk via USB-C. de gegevens kunnen als .csv-bestand worden geëxporteerd.
- **Wachtwoordbeveiliging:** mogelijk als bescherming tegen onbevoegde toegang in het menu (masterwachtwoord) en voor de beveiliging van schroefsituaties en procedureschema's. Bovendien kan worden ingesteld dat verder werken met niet-correcte schroefaanhalen alleen mogelijk is na invoer van het wachtwoord.
- **Waarschuwingssignalen** zijn haptisch (trilling), optisch (kleurverandering op het display, vanuit elke positie goed zichtbare 360° led-ring met leds) en akoestisch (zoemer, pieptoon). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Haptische en akoestische waarschuwingssignalen kunnen naar wens worden gedeactiveerd.

- **Eenvoudige steekmaatvoer: voor gereedschappen met gewijzigde steekmaat hoeft slechts de nieuwe waarde te worden ingevoerd. Het tijdrovende omrekenen via formules vervalt.**
- **Veiligheidsklasse IP40**
- **2-componentengreep van de moment-/draaihoeksleutel zorgt voor een bijzondere ergonomie en een grote krachtoverbrenging.**
- **Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.**
- **Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.**
- **Fabrieksinstelling: resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.**
- **Weergave van de softwareversie met serienummer, belastingsteller en kalibratiedatum.**
- **Kalibratieherinnering: volgens belastingsaantal.**
- **Maateenheid: Nm, lbfft, lbt·in.**

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Draaimoment: Rechtsom $\pm 2\%$, linksom $\pm 3\%$.

Draaihoek: $\pm 1^\circ$ voor meetbereik tot 100° , $\pm 1\%$ voor meetbereik vanaf 100° .

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

USB-C-kabel, opzetratel (omschakelbaar) met uitwerper, 1 in de handel verkrijgbare Li-ion-accu type 18650 3,6V / 3400 mAh (direct in het gereedschap oplaadbaar via USB-C-stekker). Inclusief stevige kunststof koffer.

Levering:

USB-C-kabel, opzetratel (omschakelbaar) met uitwerper, 1 in de handel verkrijgbare Li-ion-accu type 18650 3,6V / 3400 mAh (direct in het gereedschap oplaadbaar via USB-C-stekker). Inclusief stevige kunststof koffer.

Opmerking:

Bijbehorende extra accu's verkrijgbaar onder nr. 081574 gr. 3500. Lader voor 4 accu's optioneel verkrijgbaar onder: 081590 gr. 4ULTRA.

Technische beschrijving

Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch

Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaihoek	±1 graden
Displaydiagonaal	2,8 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Meettechniek	elektronisch
Gegevens rapporteerbaar	ja
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Accucapaciteit	3,4 Ah
Batterijtype	18650
Aansluiting	USB-aansluiting
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Resolutie	0,1 Nm
Aantal inbegrepen accu's	1
Kalibratie	O3
Kalibratie	O5
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [L ₂]	34 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Draaimomentbereik	68 - 340 Nm
Opname voor opzetstuk	14×18 mm
Gewicht	1625 g
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±2 %
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	576 mm
Hoekresolutie	0,1 graden
Weergave	Digitaal
Meetnauwkeurigheid draaihoek	±1 %
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)

Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbf·ft
Aflezingsomschakelbaar	lbf·in
Activeringsprincipe	Vibratiemotor
Draaimomentbereik	602 - 3009 lbf·in
Norm	DIN EN ISO 6789
Energievoorziening	Accuvoeding
Accutype	Lithium-ion
Totale lengte L	650 mm
Feedback	weergevend
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l ₁]	542 mm
Nominale spanning	3,6 V
maximaal draaimoment	340 Nm
Meetmethode	Draaimoment
Meetmethode	Draaihoek
Draaimomentbereik	50,2 - 250,8 lbf·ft
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

Kalibratie Momentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020030 400/2
DAkS-kalibratie Momentsleutel, in beide richtingen te gebruiken maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020040 1000/2
Kalibratie Draaihoek Type W	020070 W

Accessoires

Elektronische moment-/ draaihoeksleutel HCT Maximaal draaimoment 340 Nm	655010 340
-------------------------------------------------------------------------	------------