

**Garant****DCGW 04T001, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268096 G
GTIN	4062406578145
Artikelklasse	21H

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
CBN-uitvoering.

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,03 - 0,08 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 140 m/min
Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	H
Voeding $f$	0,04 - 0,06 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMW 060202
Snijmateriaal	CBN

Hoekradius	0,1 mm
Soort	BU7220
Snijkantuitvoering	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien