

Garant**VCGW 050101, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268097 G
GTIN	4062406578152
Artikelklasse	21H

Omschrijving

Uitvoering:
CBN-uitvoering.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	CBN
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,08 mm
Soort	BU7220
Voeding f	0,04 - 0,06 mm/omw,
Hoofdtoepassing	H
Snijkantuitvoering	G
Hoekradius	0,1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

ISO-code wisselplaat	VCGW 050101
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 140 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien